
DER WEG zum richtigen Rack

Bestimmung des Standortes bzw. der Applikationsart



Bestimmung der Eigenschaften / Besonderheiten des Racks



Bestimmung der Höhe

Wenn es der Installationsort zulässt, mind. 2 – 3 HE mehr einkalkulieren (Erweiterung oder Austausch)

Bestimmung der nutzbaren Tiefe

Die meisten Racks sind in mehreren Tiefen erhältlich

Optional: Bei sichtbarer Front:

Fronten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich: • schwarz gebürstet und eloxiert • silbern, gebürstet und eloxiert • schwarz pulverbeschichtet

Zubehör beachten:



Ein Tool, zur Bestimmung des richtigen Racks, steht auch unter www.middleatlantic.com zur Verfügung.

